

# Nube



## COMFORT



## INDICE TERMICO




Altezza  
25 cm



**CE**  
Dispositivo  
Medico CE  
(Regolamento (UE)  
2017/745 e s.m.i.)

**OEKO  
TEX®**  
STANDARD  
100  
070446.0  
CENTROCOT  
www.oeko-tex.com


## TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE



Rivestimento Modern



Sfoderabile



Tessuto in Viscosa e Microfibra  
di Poliestere



Lavaggio 30°C




Imbottitura sui due lati  
in Bamboo e Microfibra  
di Poliestere



Trattamento Fibersan



Ipoallergenico



**Tessuto:** Viscosa e Microfibra di Poliestere.

**2** **Imbottitura:** Fibra di Bamboo e Microfibra di Poliestere.

**3** **Myform Extension Extra Soft:** variante di Myform Extension studiata per essere applicata nei rivestimenti. Elastico, traspirante garantisce morbidezza perenne, assicurando la costanza delle prestazioni delle imbottiture, anche dopo il lavaggio.

**4** **Tessuto:** 100% Cotone ad alta resistenza.

**5** **Myform Memory Clima:** questo materiale mantiene stabile la temperatura corporea a contatto con il materasso. Garantisce la costante termoregolazione, trattenendo e rilasciandolo il calore quando necessario.

**6** **Myform Memory Air:** una tecnologia studiata per assicurare la massima combinazione di comfort e traspirazione. L'innovativa struttura molecolare permette a Myform Memory Air di adeguarsi con estrema precisione alle forme del corpo modificando il grado di sostegno e la reazione elastica in base alla sollecitazione, mentre l'elevata porosità assicura il corretto passaggio dell'aria e un fresco riposo.

**7** **Myform Extension:** grazie alla sua capacità di dare sostegno, questo materiale permette di ottenere in modo bilanciato la massima elasticità e garantisce la facilità dei naturali movimenti che il corpo compie durante il sonno, assicurando un comfort elevato e duraturo. Inoltre questo materiale risulta essere stabile da un punto di vista ergonomico, rispetto alla temperatura esterna.

**8** **Myform Air:** è pensato per l'utilizzo nelle stagioni più calde o per chi esige la massima traspirazione durante il riposo. L'elevato numero di canalizzazioni che si creano all'interno del Myform Air garantiscono il passaggio dell'aria in qualsiasi situazione d'uso e il mantenimento dei più alti livelli di igiene.