


Wonder

medium

ALTEZZA
24
cm











DORELAN TECHNOLOGY



- 1 Tessuto in viscosa e microfibra di poliestere
- 2 Cotone e microfibra di poliestere
- 3 Myform Extension Extra Soft
- 4 Tessuto ad alta resistenza
- 5 Box Perimetrale
- 6 Molleggio indipendente Next

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA	
 Next	 Rivestimento Compact
 Molle indipendenti	 Fodera Fissa
 Box Perimetrale	 Tessuto in Viscosa e Microfibra di Poliestere
 Imbottitura sui due lati in Cotone e Microfibra di Poliestere	 Dispositivo Medico CE (Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

COMFORT

150

INDICE TERMICO

140



Next

Sistema a molle indipendenti studiato per massimizzare l'elasticità e generare un supporto elevato nelle zone deputate a sostenere maggior peso, grazie all'aumento della densità di molle.

Rivestimento Compact

Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle sei maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto

Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle microfibre di poliestere.

Imbottitura

Due lati freschi e traspiranti grazie alle naturali peculiarità del cotone unite all'elasticità assicurata della microfibra di poliestere.

Fodera Fissa

Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.